



926102505



Toma USB 230V Integro antracita

Características técnicas

Conectividad

| | |
|--------------------------|-------------------|
| Tipo de conector/enchufe | Borne de tornillo |
|--------------------------|-------------------|

Dimensiones

| | |
|------------------------|-------|
| Profundidad de montaje | 31 mm |
|------------------------|-------|

Equipo

| | |
|-------------------|---|
| Número de salidas | 2 |
|-------------------|---|

Accesorios

| | |
|-----------------|----|
| Con microfusión | No |
|-----------------|----|

| | |
|---------------------------|----|
| Tiene campo de etiquetado | No |
|---------------------------|----|

Materiales

| | |
|--------|-----------|
| Colour | Antracita |
|--------|-----------|

| | |
|------------|------|
| Código RAL | 7021 |
|------------|------|

| | |
|--------------------------|------|
| Acabado de la superficie | Mate |
|--------------------------|------|

Potencia

| | |
|-------------------------------|--------|
| Consumo de potencia en espera | 0,15 W |
|-------------------------------|--------|

Tensión

| | |
|--------------------|-------------|
| Tensión de entrada | 230 - 230 V |
|--------------------|-------------|

| | |
|-------------------|---------|
| Tensión de salida | 5 - 5 V |
|-------------------|---------|

Corriente eléctrica

| | |
|----------------------------|--------|
| Corriente nominal asignada | 0,20 A |
|----------------------------|--------|

| | |
|---------------------|---------|
| Corriente de salida | 3000 mA |
|---------------------|---------|

Texto

| | |
|----------------------------------|------------------------|
| Conectores enchufable/terminales | Con 2 tomas USB tipo A |
|----------------------------------|------------------------|

| | |
|---------|--|
| Fusible | Protegido contra cortocircuitos y sobrecargas (protección electrónica) |
|---------|--|

| | |
|------------------|---------------------|
| Tipo de conexión | Con bornes roscados |
|------------------|---------------------|

| | |
|------------|---------------------------------------|
| Protección | Sin protección adicional de contactos |
|------------|---------------------------------------|