



WXP0714

Okvir, plastični, 4-struki, horizontalni, gallery, 71mm, river

#### Tehničke karakteristike

##### Kapacitet

Broj:	4
Broj modula	8

##### Materijali

Boja	Plava
RAL kod	5025
Obrada površine	Mat
Materijal	Polikarbonat (PC)
Obrada	Lakirano

##### Dimenzije

Visina	88 mm
Širina	305 mm
Dubina	9,30 mm

##### Pribor

Ima polje za označavanje	Ne
--------------------------	----

##### Instalacija, montaža

Položaj za montažu/spajanje	Vodoravno/Horizontalno
-----------------------------	------------------------

##### Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa	IP21
Otpornost na udarce IK	IK05

##### Uvjeti korištenja

Radna temperatura	-10 - 35 °C
-------------------	-------------

##### Održivost

REACH-bez SVHC	Da
Usklađeno sa RoHS	Da