



9627205

**Toma Dinamarca, Integro, negro, mate**

**Características técnicas**

**Corriente eléctrica**

Corriente nominal asignada	16 A
----------------------------	------

**Tensión**

Tensión asignada	250 V
Tensión nominal	250 - 250 V

**Frecuencia**

Frecuencia	50 - 50 Hz
------------	------------

**Materiales**

Colour	Negro
Código RAL	9005 9011
Acabado de la superficie	Mate
Material	Termoplástico
Tratamiento	Sin tratamiento

**Dimensiones**

Altura	55,50 mm
Anchura	55,50 mm
Profundidad de montaje cajas de montaje empotrado	27 mm

**Conexión**

Tipo de conector/enchufe	Enchufe / abrazadera
--------------------------	----------------------

**Instalación, montaje**

Montaje en	Empotrado
------------	-----------

**Connectividad**

Tipo de conector/enchufe	Borne de tornillo
Tipo de montaje	Instalación de empotrar Montaje con tornillos

**Equipo**

Inserto central girado	No
Con tapa abatible	No
Con lámpara de señal	No
Con cierre	No

**Accesorios**

Tiene campo de etiquetado	No
---------------------------	----

**Capacidad**

Número de módulos	1
-------------------	---

**Seguridad**

Con protección de contacto mejorada	Sí
Resistencia al impacto IK	IK05
Índice de protección IP	IP44

**Funciones**

Con iluminación orientable	No
Con iluminación funcional	No

**Texto**

Inscripción	Sin inscripción
Funda	Tapa central
Protección	Protección reforzada contra el contacto accidental
Tipo de conexión	Con bornes roscados

---

**Características técnicas**

---

Berker integro

---