



9627205

Integro - tom. Dinamarca 13A, preto mt

Características técnicas

Intensidade de corrente

Corrente nominal 16 A

Tensão

Tensão nominal 250 V

Tensão nominal 250 - 250 V

Frequência

Frequência 50 - 50 Hz

Materiais

Cor Preto

Código RAL 9005
9011

Acabamento Mate

Material Termoplástico

Tratamento Sem tratamento

Dimensões

Altura 55,50 mm

Largura 55,50 mm

Profundidade de montagem das caixas de encastrar 27 mm

Ligações

Tipo de conector/ficha Ficha/braçadeira

Instalação / montagem

Montagem Encastrar

Conectividade

Tipo de ligações Terminal de parafuso

Tipo de montagem Instalação de embutir
Montagem por parafuso

Equipamento

Inserção central com rotação Não

Com tampa articulada Não

Com lâmpada de sinalização Não

Com fecho Não

Acessórios

Tem campo de etiquetagem Não

Capacidade

Número de módulos 1

Índice de proteção

Com proteção contra contacto Sim

Resistência ao impactos IK IK05

Índice de proteção IP IP44

Funções

Com iluminação de orientação Não

Com iluminação funcional Não

Textos

Impressão Sem gravação

Tampa Placa de cobertura central

Proteção Proteção de contacto aprimorada

Tipo de ligação Com terminais de parafuso

Adequado para

Berker integro
