



167801

LED-lampen E10, rood

Technische karakteristieken

Spanning

Nominale spanning	230 - 230 V
-------------------	-------------

Elektrische Stroom

Nominale stroom	0 A
-----------------	-----

Afmetingen

Hoogte	9,70 mm
Breedte	9,70 mm
Diepte	29 mm

Materiaal

Kleur	Rood
-------	------

Verlichting

Type lamp	Led
-----------	-----

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-40 - 70 °C
---------------------	-------------

Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
REACH conform	Ja
RoHS conform	Ja