



167801

**LED sijalica, E10, kontrola rasvjete, dodatak, crvena**

**Tehničke karakteristike**

**Napon**

Nazivni napon 230 - 230 V

**Električna struja**

Nazivna struja 0 A

**Dimenzije**

Visina 9,70 mm

Širina 9,70 mm

Dubina 29 mm

**Materijali**

Boja Crvena

**Rasvjeta**

Vrsta lampe LED

**Uvjeti korištenja**

Radna temperatura -40 - 70 °C

**Održivost**

Bez halogena Da

REACH-bez SVHC Da

Usklađeno sa RoHS Da