



167801

LED-lampa E10, 230 V, 4 mA, röd, för tryckknappar & ljussignal

Tekniska egenskaper

Spänning

Märkspänning	230 - 230 V
--------------	-------------

Elektrisk ström

Märkström	0 A
-----------	-----

Dimensioner

Höjd	9,70 mm
Bredd	9,70 mm
Djup	29 mm

Material

Färg	Röd
------	-----

Belysning

Typ av ljuskälla	LED
------------------	-----

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-40 - 70 °C
------------------	-------------

Hållbarhet

Halogenfri	Ja
REACH-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja