



167801

**Елемент підсвічування світлодіодний E10, червоний, 0.4mA/230В**

**Технічні характеристики**

**Напруга**

Номінальна напруга 230 - 230 V

**Електричний струм**

Номінальний струм 0 A

**Розміри**

Висота 9,70 mm

Ширина 9,70 mm

Глибина 29 mm

**Матеріали**

Colour Червоний

**Освітлення**

Тип лампи LED

**Умови використання**

Робоча температура -40 - 70 °C

**Sustainability**

Без галогену Так

REACH-SVHC free Так

Відповідність RoHS Так