



167801

Елемент підсвічування світлодіодний E10, червоний, 0.4mA/230В

Технічні характеристики

Напруга

Номінальна напруга	230 - 230 V
--------------------	-------------

Електричний струм

Номінальний струм	0 A
-------------------	-----

Розміри

Висота	9,70 mm
--------	---------

Ширина	9,70 mm
--------	---------

Глибина	29 mm
---------	-------

Умови використання

Робоча температура	-40 - 70 °C
--------------------	-------------

Sustainability

Без галогену	Yes
--------------	-----

Відповідність REACH	Yes
---------------------	-----

Відповідність RoHS	Yes
--------------------	-----