



167804

Елемент підсвічування світлодіодний E10, синій, 0.4mA/230V

Технічні характеристики

Напруга

Номинальна напруга 230 - 230 V

Електричний струм

Номинальний струм 0 A

Розміри

Висота 9,70 mm

Ширина 9,70 mm

Глибина 29 mm

Матеріали

Colour Синій

Освітлення

Тип лампи LED

Умови використання

Робоча температура -40 - 70 °C

Sustainability

REACH-SVHC free Так

Відповідність RoHS Так