



167802

Żarówka LED E10, żółty

Właściwości techniczne

Napięcie

Napięcie znamionowe	230 - 230 V
---------------------	-------------

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy	0 A
-----------------	-----

Wymiary

Wysokość	9,70 mm
Szerokość	9,70 mm
Głębokość	29 mm

Materiały

Kolor	Żółty
-------	-------

Oświetlenie

Typ źródła światła	LED
--------------------	-----

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-40 - 70 °C
-------------------------	-------------

Zrównoważony rozwój

Bezhalogenowe	Tak
Zgodny z REACh – bez SVHC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak