



167802

LED sijalica, E10, kontrola rasvjete, dodatak, žuta

Tehničke karakteristike

Napon

Nazivni napon	230 - 230 V
---------------	-------------

Električna struja

Nazivna struja	0 A
----------------	-----

Dimenzije

Visina	9,70 mm
Širina	9,70 mm
Dubina	29 mm

Materijali

Boja	Žuta
------	------

Rasvjeta

Vrsta lampe	LED
-------------	-----

Uvjeti korištenja

Radna temperatura	-40 - 70 °C
-------------------	-------------

Održivost

Bez halogena	Da
Usklađeno sa REACH	Da
Usklađeno sa RoHS	Da