



167802

LED-lampa E10, 230 V, 4 mA, gul, för tryckknappar & ljussignal

Tekniska egenskaper

Spänning

Märkspänning	230 - 230 V
--------------	-------------

Elektrisk ström

Märkström	0 A
-----------	-----

Dimensioner

Höjd	9,70 mm
------	---------

Bredd	9,70 mm
-------	---------

Djup	29 mm
------	-------

Material

Färg	Gul
------	-----

Belysning

Typ av ljuskälla	LED
------------------	-----

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-40 - 70 °C
------------------	-------------

Hållbarhet

Halogenfri	Ja
------------	----

REACH-SVHC fri	Ja
----------------	----

RoHS-överensstämmelse	Ja
-----------------------	----