



167802

Елемент підсвічування світлодіодний E10, жовтий, 0.4mA/230В

### Технічні характеристики

#### Напруга

Номинальна напруга 230 - 230 V

#### Електричний струм

Номинальний струм 0 A

#### Розміри

Висота 9,70 mm

Ширина 9,70 mm

Глибина 29 mm

#### Матеріали

Colour Жовтий

#### Освітлення

Тип лампи LED

#### Умови використання

Робоча температура -40 - 70 °C

#### Sustainability

Без галогену Так

REACH-SVHC free Так

Відповідність RoHS Так