



167803

LED sijalica, E10, kontrola rasvjete, dodatak, zelena

Tehničke karakteristike

Napon

Nazivni napon 230 - 230 V

Električna struja

Nazivna struja 0 A

Dimenzije

Visina 9,70 mm

Širina 9,70 mm

Dubina 29 mm

Materijali

Boja Zelena

Rasvjeta

Vrsta lampe LED

Uvjeti korištenja

Radna temperatura -40 - 70 °C

Održivost

REACH-bez SVHC Da

Usklađeno sa RoHS Da