



167803

LED sijalica, E10, kontrola rasvjete, dodatak, zelena

Tehničke karakteristike

Napon

Nazivni napon	230 - 230 V
---------------	-------------

Električna struja

Nazivna struja	0 A
----------------	-----

Dimenzije

Visina	9,70 mm
--------	---------

Širina	9,70 mm
--------	---------

Dubina	29 mm
--------	-------

Materijali

Boja	Zelena
------	--------

Rasvjeta

Vrsta lampe	LED
-------------	-----

Uvjeti korištenja

Radna temperatura	-40 - 70 °C
-------------------	-------------

Održivost

Usklađeno sa REACH	Da
--------------------	----

Usklađeno sa RoHS	Da
-------------------	----