



167803

Елемент підсвічування світлодіодний E10, зелений, 0.4mA/230В

Технічні характеристики

Напруга

Номінальна напруга 230 - 230 V

Електричний струм

Номінальний струм 0 A

Розміри

Висота 9,70 mm

Ширина 9,70 mm

Глибина 29 mm

Матеріали

Colour Зелений

Освітлення

Тип лампи LED

Умови використання

Робоча температура -40 - 70 °C

Sustainability

REACH-SVHC free Так

Відповідність RoHS Так