



ESD440

## Magneetschakelaar 40 A, 4 maak, 24 V AC 50Hz

### Technische eigenschappen

#### Aansluiting

|               |        |
|---------------|--------|
| Soort contact | 4 maak |
|---------------|--------|

#### Stroom / temperatuur

|                 |      |
|-----------------|------|
| Nominale stroom | 40 A |
|-----------------|------|

#### Capaciteit

|                |   |
|----------------|---|
| Aantal modules | 3 |
|----------------|---|

#### Frequentie

|            |            |
|------------|------------|
| Frequentie | 50 - 50 Hz |
|------------|------------|

#### Spanning

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Nominale stroomspanning Uimp | 4000 V      |
| Nominale isolatiespanning Ui | 440 V       |
| Nominale spanning Ue         | 400 - 400 V |
| Stuurspanning AC             | 24 - 24 V   |
| Stuurspanning DC             | 0 - 0 V     |

#### Gebruiksvoorwaarden

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Bedrijfstemperatuur | -10 - 50 °C |
|---------------------|-------------|

#### Gebruik

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Gebruikerscategorie | AC-7a/AC-7b |
|---------------------|-------------|

#### Gebruiksvoorwaarden

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Opslag-/transport-temperatuur | -40 - 80 °C |
|-------------------------------|-------------|

#### Levensduur

|                                          |        |
|------------------------------------------|--------|
| Maximale aantal mechanische schakelingen | 100000 |
| Elektrische levensduur in aantal cycli   | 30000  |

#### Vermogen

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| Totaal vermogensverlies onder IN | 15 W  |
| Verbruik bij inkomen             | 60 VA |

#### Afmetingen

|         |       |
|---------|-------|
| Hoogte  | 85 mm |
| Breedte | 54 mm |
| Diepte  | 60 mm |

#### Aansluiting

|                  |   |
|------------------|---|
| Aantal contacten | 4 |
|------------------|---|

#### Samenstelling

|                                   |     |
|-----------------------------------|-----|
| Aantal maakcontacten              | 4   |
| Aantal verbreekcontacten          | 0   |
| Met schakelaar voor handbediening | Nee |

#### Aansluiting

|                                 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| Aansluitdoorsnede soepele ader  | 1.5 - 16 mm <sup>2</sup> |
| Aansluitdoorsnede massieve ader | 1.5 - 25 mm <sup>2</sup> |

#### Duurzaamheid

|                 |    |
|-----------------|----|
| REACH-SVHC vrij | Ja |
| RoHS conform    | Ja |