



EVN004



Modulaire universele dimmer 500 W comfort

Technische karakteristieken

Spanning

Bedrijfsspanning	195,5 - 253 V
Nominale spanning Ue	230 - 230 V

Connectiviteit

Met bussysteem KNX RF	Nee
-----------------------	-----

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

Materiaal

Kleur	Grijs
RAL-kleur	7035
Materiaal	Kunststof

Afmetingen

Hoogte	85 mm
Breedte	35 mm
Diepte	62 mm

Architectuur

Bedieningselement	Enkele drukknop
-------------------	-----------------

Vermogen

Energieverbruik in bedrijf	4,50 VA
Energieverbruik standby	0,20 W
Gloe- en halogeenlamp 230 V	500 W
Vermogen gloeilamp	500 - 500 W

Verlichting

Dimbare 230 V LED-lamp	100 - 100 W
Vermogen led-lamp	100 W

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-10 - +45 °C
---------------------	--------------

Aansluiting

Doorsnede stijve geleider	1.5 - 6 mm ²
Doorsnede soepele geleider	1.5 - 6 mm ²

Capaciteit

Aantal modules	2
----------------	---

Teksten

Dimprincipe	Automatische belastingsherkenning
Zekering	Met kortsluit- en overbelastingsbeveiliging
Spanning	Overige
Montagewijze	Voor montage op DIN-rail
Aansluitwijze	Met schroefklemmen
Aftakpunt	Aansluiting voor verlichte (max. 5 mA) of standaard drukknop
Bediening en controle	Geen Bluetooth-interface