



80960373



IP20

Tecla 2 fases, K.x, acero

Características técnicas

Arquitectura

Elemento de control/operación Tecla doble

Materiales

Colour Acero inoxidable

Código RAL 9022

Acabado de la superficie Mate

Material Metal
Acero inoxidable
Termoplástico

Tratamiento Lacado

Dimensiones

Altura 55 mm

Anchura 70 mm

Profundidad 10 mm

Configuración

Modo de configuración posible ETS
easy

Conectividad

Con sistema de bus KNX radio No

Tipo de montaje Montaje con abrazadera

Equipo

Ventana de control / salida de luz Sí

Accesorios

Tiene espacio de etiquetado No

Seguridad

Clase de protección de entrada (IP) IP20

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento -5 - 45 °C

Texto

Inscripción Sin inscripción

Tipo de montaje Fijación de conectores

Iluminación Para circuito iluminación y control

Pulsador También para aplicaciones KNX: pulsador, de 2 elementos y pulsador de grupo, de 2 elementos

Características técnicas

K.x