



HIB463M

Technické vlastnosti

Napětí

Provozní napětí AC	380 - 415 V
--------------------	-------------

Elektrický proud

Jmenovitý proud	1250 A
-----------------	--------

Jmenovitý podmíněný zkratový proud Icc s pojistkami gl-gG	100 kA
---	--------

Výkon

Jmenovitý provozní výkon při 400 V AC1	822000 W
--	----------

Architektura

Počet pólů	4
------------	---

Typ konstrukce zařízení	Kompletní přístroj v krytu
-------------------------	----------------------------

Přenos

Vhodné pro lišty DIN	Ne
----------------------	----

Vhodné pro rozvaděče	Ano
----------------------	-----

Instalace, montáž

Montáž	Montážní deska
--------	----------------