



HIB463M

**Fjärrmanövrerad reservkraftsomkopplare 4P 1250A**

**Tekniska egenskaper**

**Spänning**

Märkdriftspänning Ue 380 - 415 V

**Elektrisk ström**

Märkström 1250 A

Nominell villkorlig kortslutningsström ICC med gl-gG-säkringar 100 kA

**Ström**

Nominell effekt för 1P under 400 V AC enligt AC1 822000 W

**Arkitektur**

Antal poler 4

Enhetens konstruktionstyp Fast

**Kompatibilitet**

Passar DIN-skena Nej

Lämplig för fördelningar Ja

**Installation, montering**

Montering Monteringsplatta