



LF6015039016

#### Technické vlastnosti

##### Rozměry

|       |        |
|-------|--------|
| Výška | 61 mm  |
| Šířka | 150 mm |

##### Příslušenství

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Typ příslušenství | Tvarový díl |
|-------------------|-------------|

##### Nastavení

|               |         |
|---------------|---------|
| Úhlový rozsah | 90 - 90 |
|---------------|---------|

##### Materiál

|          |                                                       |
|----------|-------------------------------------------------------|
| Materiál | Akrylonitrilbutadienstyren (ABS)<br>Polycarbonat (PC) |
| Povrch   | Neošetřený                                            |
| Barva    | Dopravní bílá                                         |
| Kód RAL  | 9016                                                  |

##### Bezpečnost

|                        |      |
|------------------------|------|
| Mechanická odolnost IK | IK07 |
|------------------------|------|

##### Normy

|                                               |    |
|-----------------------------------------------|----|
| Vhodné pro funkční integritu podle DIN4102-12 | Ne |
|-----------------------------------------------|----|

##### Podmínky použití

|                  |            |
|------------------|------------|
| Provozní teplota | -5 - 90 °C |
|------------------|------------|

##### Vybavení

|                   |    |
|-------------------|----|
| S ochrannou fólií | Ne |
|-------------------|----|

##### Vhodné pro

|                        |
|------------------------|
| LF 60x150 / LFH 60x150 |
|------------------------|