




29516089



Segnale luminoso a LED, RGB Berker Q.1/Q.3 bianco polare velluto

Caratteristiche tecniche

Condizioni di impiego

Tensione nominale	230 V
-------------------	-------

Potenza

Potenza assorbita	2 W
-------------------	-----

Frequenza

Frequenza	50 - 60 Hz
-----------	------------

Illuminazione

Tipo di lampada	LED
-----------------	-----

Materiali

Colore	Bianco polare
Codice RAL	9010
Finitura superficiale	Vellutato
Materiale	Metallo Plastica
Trattamento	Non trattato

Serie

Altezza	70 mm
Larghezza	70 mm
Profondità	50 mm

Connessione

Sezione del cavo	2,50 - 2,50 mm ²
------------------	-----------------------------

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP20
---	------

Testo

Illuminazione	Colori luce bianco freddo, bianco caldo, blu, arancione, rosso, verde, viola (magenta) e visualizzazione a scorrimento dei colori richiamabile tramite pulsante Arrestare lo scorrimento dei colori al punto preferito tramite il pulsante.
---------------	--

Etichettatura	Lamine con serigrafia di simboli inseribili
Serigrafia	Senza serigrafia

Adatto per

Q.x	
-----	--

Sostenibilità

Senza alogeni	Sì
Conformità REACH - SVHC free	Sì
Conformità ROHS	Sì