



29516089



**Q.x - Sinalizador LED RGB, branco**

**Características técnicas**

**Tensão**

Tensão nominal	230 V
----------------	-------

**Potência**

Potência consumida	2 W
--------------------	-----

**Frequência**

Frequência	50 - 60 Hz
------------	------------

**Iluminação**

Tipo de lâmpada	LED
-----------------	-----

**Materiais**

Cor	Branco
-----	--------

Código RAL	9010
------------	------

Acabamento	Aveludado
------------	-----------

Material	Metal Plástico
----------	-------------------

Tratamento	Sem tratamento
------------	----------------

**Dimensões**

Altura	70 mm
--------	-------

Largura	70 mm
---------	-------

Profundidade	50 mm
--------------	-------

**Ligações**

Secção transversal de condutores	2,50 - 2,50 mm <sup>2</sup>
----------------------------------	-----------------------------

**Índice de proteção**

Índice de proteção IP	IP20
-----------------------	------

**Textos**

Illuminação	Cores claras como branco frio, branco quente, azul, laranja, vermelho, verde, roxo (magenta) e sequências de cores acionáveis com o botão de pressão A sequência de cores pode ser parada em qualquer posição com o botão de pressão.
-------------	--

Etiqueta	Folhas com gravação de símbolos inseríveis
----------	--

Impressão	Sem gravação
-----------	--------------

**Adequado para**

Berker Q.x