



29516089



Technické vlastnosti

Napětí

Jmenovité napětí 230 V

Výkon

Spotřebovaný výkon ve W 2 W

Frekvence

Frekvence 50 - 60 Hz

Osvětlení

Typ svítidla LED

Materiál

Barva Polární bílá

Kód RAL 9010

Povrchová úprava Sametový

Materiál Kov
Umělá hmota

Povrch Neošetřený

Rozměry

Výška 70 mm

Šířka 70 mm

Hloubka 50 mm

Připojení

Průřez vodiče 2,50 - 2,50 mm²

Bezpečnost

Stupeň krytí IP IP20

Texty

Osvětlení Barvy světla: studená bílá, teplá bílá, modrá, oranžová, červená, zelená, fialová (purpurová) a sekvence barev vyvolatelná tlačítkem
Barevnou sekvenci lze zastavit v jakékoli pozici pomocí tlačítka.

Popis Fólie s potiskem symbolů, vkládací

Potisk Bez potisku

Vhodné pro

Q.x

Udržitelnost

Neobsahuje halogeny Ano

Bez REACh-SVHC Ano

V souladu se směrnicí RoHS Ano