




29516089



LED-indikering RGB Q.x Vit

Tekniska egenskaper

Spänning

Märkspänning	230 V
--------------	-------

Ström

Förbrukad effekt i W	2 W
----------------------	-----

Frekvens

Frekvens	50 - 60 Hz
----------	------------

Belysning

Typ av ljuskälla	LED
------------------	-----

Material

Färg	Vit
RAL-kod	9010
Ytbehandling	Sammet
Material	Metall Plast
Behandling	Obehandlad

Dimensioner

Höjd	70 mm
Bredd	70 mm
Djup	50 mm

Anslutning

Ledararea	2,50 - 2,50 mm ²
-----------	-----------------------------

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP20
---------------------	------

Text

Belysning	Färg på lampa, kallvit, varmvit, blå, orange, röd, grön, lila (magenta) samt färgsekvens, aktiveras via tryckknapp Färgsekvens går att stoppa närsomhelst via tryckknappen
Märkning	Folie med förtryckta symboler insticksbara
Präglad	Utan symbol

Hållbarhet

Halogenfri	Ja
REACH-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja