



48037009

WCD RA, USB A+A, steek, berker K.1 polarwit glz.

#### Technische eigenschappen

##### Spanning

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Nominale spanning | 250 V |
|-------------------|-------|

##### Stroom / temperatuur

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Uitgangsstroom  | 2400 mA |
| Nominale stroom | 16 A    |

##### Spanning

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Uitgangsspanning | 4,75 - 5,25 V |
|------------------|---------------|

##### Gebruiksvoorwaarden

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Bedrijfstemperatuur | 5 - 35 °C |
|---------------------|-----------|

##### Frequentie

|            |            |
|------------|------------|
| Frequentie | 50 - 50 Hz |
|------------|------------|

##### Vermogen

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Uitgangsvermogen        | 12 W   |
| Energieverbruik standby | 0,05 W |

##### Materiaal

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Kleur                   | Polarwit    |
| RAL-code                | 9010        |
| Afwerking oppervlakte   | Glanzend    |
| Materiaal               | Thermoplast |
| Oppervlakte behandeling | Onbehandeld |

##### Afmetingen

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Hoogte                   | 71 mm |
| Breedte                  | 71 mm |
| Diepte                   | 45 mm |
| Aantal eenheden          | 1     |
| Inbouwdiepte inbouwdozen | 40 mm |
| Inbouwdiepte             | 32 mm |

##### Aansluiting

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Type connector/steker | Steekklem |
|-----------------------|-----------|

##### Installatie, montage

|               |               |
|---------------|---------------|
| Gemonteerd op | Inbouwmontage |
|---------------|---------------|

##### Aansluitmogelijkheden

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Aansluitwijze        | Steekaansluiting   |
| Aansluitwijze        | Schroefbevestiging |
|                      | Klemmontage        |
| Type USB-aansluiting | AA                 |

##### Samenstelling

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Type steker contactdoos | Schuko |
| Stekerstand gedraaid    | Nee    |
| Met klapdeksel          | Nee    |
| Met ronde aardingspen   | Nee    |
| Met signaallamp         | Nee    |
| Met slot                | Nee    |

##### Toebehoren

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Heeft tekstveld | Nee |
|-----------------|-----|

##### Capaciteit

|                |   |
|----------------|---|
| Aantal modules | 1 |
|----------------|---|

#### Veiligheid

|                                            |      |
|--------------------------------------------|------|
| Met verhoogde aanraakbeveiliging           | Ja   |
| Slagvastheid IK                            | IK02 |
| IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) | IP20 |

#### Funcities

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Met oriëntatieverlichting | Nee |
| Met functieverlichting    | Nee |

#### Identificatie

|            |     |
|------------|-----|
| Met opdruk | Nee |
|------------|-----|

#### Teksten

|                 |                                                                       |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Zekering        | Kortsluitvast, beveiligd tegen overbelasting (elektronische zekering) |
| Deur            | Centraalplaat                                                         |
| Aansluitstekers | Met 2 USB-aansluitingen type A                                        |
| Aansluitwijze   | Met steekklemmen                                                      |

#### Duurzaamheid

|                 |    |
|-----------------|----|
| REACH-SVHC vrij | Ja |
| RoHS conform    | Ja |