




HCW400AR



## Vermogensschakelaar h3+, P630 3P 400 A, boutaansluiting

### Technische karakteristieken

#### Elektrische Stroom

|                                                           |       |
|-----------------------------------------------------------|-------|
| Nominale stroom                                           | 400 A |
| Nominale piekstroombestendigheid I <sub>cw</sub> IEC60947 | 5 kA  |

#### Architectuur

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Aantal polen      | 3      |
| Bedieningselement | Knevel |

#### Spanning

|                                             |        |
|---------------------------------------------|--------|
| Nominale isolatiespanning U <sub>i</sub>    | 800 V  |
| Nominale stoothoudspanning U <sub>imp</sub> | 8000 V |

#### Frequentie

|            |            |
|------------|------------|
| Frequentie | 50 - 60 Hz |
|------------|------------|

#### Functies

|              |            |
|--------------|------------|
| Afschakelaar | Schakelaar |
|--------------|------------|

#### Duurzaamheid

|               |    |
|---------------|----|
| REACH conform | Ja |
| RoHS conform  | Ja |