




HCW400AR



Interruptor de maniobra, seccionador h3+ P630, 3P, 400A

Características técnicas

Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada	400 A
Corriente asignada de corta duración admisible Icw IEC60947	5 kA

Arquitectura

Número de polos	3
Elemento de control/operación	Maneta

Tensión

Tensión asignada de aislamiento Ui	800 V
Resistencia a picos de tensión asignada (Uimp)	8000 V

Frecuencia

Frecuencia	50 - 60 Hz
------------	------------

Funciones

Bloque de disparo	Interruptor
-------------------	-------------

Sostenibilidad

REACH - libre de SVHC	Sí
Conforme con RoHS	Sí