



47436013

Розетка з з/к, 16A/250В, зелена, Q.x

#### Технічні характеристики

##### Напруга

Номінальна напруга 250 V

##### Електричний струм

Номінальний струм 16 A

##### Частота

Частота 50 - 60 Hz

##### Матеріали

Colour Зелений

Код RAL 6029

Обробка поверхні Оксамитовий

Матеріал Дюропласт

Обробка Необроблений

##### Розміри

Висота 71 mm

Ширина 71 mm

Кількість одиниць 1

Вбудовувані коробки прихованого монтажу 31 mm

Вбудована глибина 32 mm

##### Під'єднання

Тип роз'єму/штекера Вставний термінал

##### Установлення, монтаж

Монтаж на Внутрішня установка

##### Підключення

Тип з'єднання Штекерне з'єднання

Тип монтажу Монтаж гвинтами  
Гачкове кріплення

##### Обладнання

Тип розетки роз'єму/вилки SCHUKO

Поворотна центральна вставка Ні

З відкидною кришкою Ні

З круглим захисним заземлювальним штифтом Ні

З сигнальною лампою Ні

Із замком Ні

##### Аксесуари

Має поле для маркування Ні

##### Ємність

Кількість модулів 1

##### Безпека

З посиленим захистом від контакту Ні

Ударостійкість IK IK02

Клас захисту від проникнення (IP) IP20

##### Функції

З орієнтаційним освітленням Ні

З функціональним освітленням Ні

##### Ідентифікація

З відбитком Ні

---

**Тексти**

Накладка	Центральна кришка
Захист	Без посиленого захисту контакту
Тип з'єднання	Зі вставними клемами

---

**Сумісний із**

Q.x

---

**Sustainability**

Без галогену	Так
Відповідність RoHS	Так