



16248982

S.1/B.x - tecla "0" c/visor, creme

Características técnicas

Arquitetura

Tipo de órgão de comando Tecla simples

Materiais

Cor Branco
Código RAL 1013
Acabamento Brilhante
Material Duroplastic
Tratamento Sem tratamento

Dimensões

Altura 54,90 mm
Largura 55,70 mm
Profundidade 22 mm

Conetividade

Tipo de montagem Montagem de braçadeira

Equipamento

Janela de controlo/saída de luz Sim

Acessórios

Tem campo de etiquetagem Não

Segurança

Índice de proteção IP IP20
Resistência ao impactos IK IK02

Texto

Impressão Com gravação "0"
Modo de instalação Fixação com grampos
Iluminação Para iluminação ou monitorização de circuitos
Botão de pressão Também para aplicações KNX: botão de pressão de grupo, 1 canais
Comutador basculante/botão de pressão Para comutadores basculantes com múltiplos polos

Adequado para

S.x/B.x

Sustentabilidade

Livre de halógeno Sim
REACH - livre de SVHC Sim
Conformidade RoHs Sim