




47436007

Utičnica, ŠUKO, natpis ZSV, Q.1/Q.3, narandžasta pliś

Tehničke karakteristike

Napon

Nazivni napon 250 V

Električna struja

Nazivna struja 16 A

Frekvencija

Frekvencija 50 - 60 Hz

Materijali

Boja Narandžasta

RAL kod 2003

Obrada površine Baršunasto/pliś

Materijal Duroplastika

Obrada Neobrađeno

Dimenzije

Visina 71 mm

Širina 71 mm

Broj jedinica 1

Montažna dubina ugradbenih kutija 31 mm

Ugrađena dubina 32 mm

Veza

Vrsta priključka/utikača Priključna klemna

Instalacija, montaža

Montiranje na PŽ montaža

Povezivost

Vrsta veze Plug-in veza

Vrsta montaže Montaža vijcima
Montaža kralama

Oprema

Vrsta priključaa/utikača za utičnicu SCHUKO

Rotirani centralni umetak Ne

Sa zglobnim poklopcem Ne

Sa okruglim zaštitnim pinom za uzemljenje Ne

Sa signalnom lampom Ne

Sa bravom Ne

Pribor

Ima polje za označavanje Ne

Kapacitet

Broj modula 1

Sigurnost

Sa pojačanom zaštitom od kontakta Ne

Otpornost na udarce IK IK02

Ingress Protection (IP) klasa IP20

Funkcije

Sa orijentacijskim osvjetljenjem Ne

Sa funkcijskom rasvjete Ne

Tekst

Otisak Sa natpisom „ZSV”

Poklopac Poklopac centralne ploče

Tekst

Zaštita	Bez poboljšane zaštite od kontakta
Vrsta veze	Sa ubodnim stezaljkama

Pogodno za

Q.x

Održivost

Bez halogena	Da
Usklađeno sa RoHS	Da