



16248989

Touche avec inscription « 0 », S.1/B.3/B.7, blanc polaire brillant

Caractéristiques techniques

Architecture

Type d'organe de commande	Touche simple
---------------------------	---------------

Matières

Couleur	Blanc polaire
Code RAL	9010
Finition de la surface	Brillant
Matière	Duroplastique

Traitements

Non traité

Dimensions

Hauteur	54,90 mm
Largeur	55,70 mm
Profondeur	22 mm

Connectivité

Type de montage	Fixation par serrage
-----------------	----------------------

Equipement

Fenêtre de contrôle/sortie de lumière	Oui
---------------------------------------	-----

Accessoires

Étiquetés, avec champ d'étiquetage	No
------------------------------------	----

Sécurité

Indice de protection IP	IP20
Résistance aux chocs IK	IK02

Textes

Impression	Avec inscription "0"
Mode d'installation	Fixation de borne
Éclairage	Pour circuit d'éclairage et de surveillance
Bouton poussoir	Également pour les applications KNX : bouton-poussoir de groupe, simple
Interrupteurs / Poussoirs à bascule	Pour bouton-poussoir multipôles

Adapté à

Berker S.x/B.x

Durabilité

Sans halogène	Oui
Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui