



48037006

Β.ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΜΕ 2xUSB K.1 ΑΝΘΡΑΚΙ

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ηλεκτρικό ρεύμα

Ονομαστικό ρεύμα	16 A
Ρεύμα εξόδου	2400 mA

Τάση

Ονομαστική τάση	250 V
Ονομαστική τάση	250 - 250 V
Τάση εξόδου	4,75 - 5,25 V

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας	5 - 35 °C
-------------------------	-----------

Συχνότητα

Συχνότητα	50 - 50 Hz
-----------	------------

Ισχύς

Ισχύς εξόδου	12 W
Κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση αναμονής	0,05 W

Υλικά

Χρώμα	Ανθρακί
Κωδικός RAL	7021
Φινίρισμα επιφάνειας	Ματ
Υλικό	Θερμοπλαστικό
Μεταχείριση	Ακατέργαστο

Διαστάσεις

Ύψος	71 mm
Πλάτος	71 mm
Βάθος	45 mm
Αριθμός μονάδων	1
Ενσωματωμένα κουτιά με χωνευτό βάθος	40 mm
Ενσωματωμένο βάθος	32 mm

Σύνδεση

Τύπος σύνδεσης	Σφικτήρας βύσματος
----------------	--------------------

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τοποθέτηση	Χωνευτή τοποθέτηση
------------	--------------------

Συνδεσιμότητα

Είδος σύνδεσης	plug-in σύνδεσης
Τρόπος στήριξης	Στερέωση με βίδες Τοποθέτηση με νύχια
Τύπος σύνδεσης USB	AA

Εξοπλισμός

Πρίζα τύπου συνδέσμου/βύσματος	SCHUKO
Περιστρεφόμενο κεντρικό κλείδωμα	Όχι
Με καπάκι	Όχι
Με στρογγυλό προστατευτικό ακροδέκτη γείωσης	Όχι
Με LED σηματοδότησης	Όχι
με κλειδαριά	Όχι

Παραελκόμενα

Πλακίδια με θέση επιγραφής	Όχι
----------------------------	-----

Χωρητικότητα

Αριθμός στοιχείων	1
-------------------	---

Ασφάλεια

Με επαφές ασφαλείας	Ναι
Αντοχή σε κρούση IK	IK02
Κατηγορία προστασίας (IP)	IP20

Λειτουργίες

Με φωτισμό προσανατολισμού	Όχι
Φωτιζόμενο	Όχι

Κείμενο

Σήμανση	Χωρίς επιτύπωση
Ασφάλεια	Με ασφάλεια έναντι υπερφόρτισης και βραχυκυκλώματος (ηλεκτρονική ασφάλεια)
Κάλυμμα	Κεντρική πλάκα καλύμματος
Βύσματα, θύρες	Με 2 θύρες USB τύπου A
Είδος σύνδεσης	Με plug-in ακροδέκτες

Κατάλληλο για

Berker K.x

Βιωσιμότητα

Σύμφωνο με REACh - Χωρίς SVHC	Ναι
Συμμόρφωση RoHS	Ναι