



48037004

Toma SCHUKO/USB, K.x, acero inoxidable

Características técnicas

Tensión

Tensión asignada	250 V
------------------	-------

Corriente eléctrica

Corriente de salida	2400 mA
Corriente nominal asignada	16 A

Tensión

Tensión de salida	4,75 - 5,25 V
-------------------	---------------

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento	5 - 35 °C
-------------------------------	-----------

Frecuencia

Frecuencia	50 - 50 Hz
------------	------------

Potencia

Potencia de salida	12 W
Consumo de potencia en espera	0,05 W

Materiales

Colour	Acero inoxidable
Acabado de la superficie	Mate
Material	Acero inoxidable Termoplástico
Tratamiento	Sin tratamiento

Dimensiones

Altura	71 mm
Anchura	71 mm
Profundidad	45 mm
Número de unidades	1
Profundidad del montaje	32 mm

Conexión

Tipo de conector/toma de corriente	Regleta enchufable
------------------------------------	--------------------

Instalación, montaje

Montaje en	Empotrado
------------	-----------

Conectividad

Tipo de conexión	Conexión enchufable
Tipo de montaje	Montaje con tornillos Montaje de garra
Conector/enchufe tipo USB	AA

Equipo

Toma de tipo conector/toma de corriente	SCHUKO
Mecanismo central girado	No
Con tapa abatible	No
Con contacto de tierra de protección redondo	No
Con lámpara de señal	No
Con cierre	No

Accesorios

Tiene espacio de etiquetado	No
-----------------------------	----

Capacidad

Número de módulos	1
-------------------	---

Seguridad		
Con protección de contacto mejorada		Sí
Resistencia al impacto IK		IK02
Clase de protección de entrada (IP)		IP20
Funciones		
Con iluminación orientable		No
Con iluminación funcional		No
Identificación		
Con impresión		No
Texto		
Fusible	Protegido contra cortocircuitos y sobrecargas (protección electrónica)	
Tapa		Placa central
Jacks de conexión		Con 2 tomas USB tipo A
Tipo de conexión		Con bornes de conexión rápida
Características técnicas		
K.x		
Sostenibilidad		
Conforme REACH		Sí
Conforme RoHS		Sí