



48037004

### Presa SCHUKO/USB, K. x acciaio inox

#### Caratteristiche tecniche

##### Corrente

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Corrente nominale | 16 A    |
| Corrente d'uscita | 2400 mA |

##### Condizioni di impiego

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Tensione nominale | 250 V         |
| Tensione nominale | 250 - 250 V   |
| Tensione d'uscita | 4,75 - 5,25 V |

##### Condizioni d'uso

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Temperatura d'esercizio | 5 - 35 °C |
|-------------------------|-----------|

##### Frequenza

|           |            |
|-----------|------------|
| Frequenza | 50 - 50 Hz |
|-----------|------------|

##### Potenza

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| Potenza d'uscita              | 12 W   |
| Potenza assorbita in stand-by | 0,05 W |

##### Materiali

|                       |                                         |
|-----------------------|-----------------------------------------|
| Colore                | Acciaio inox                            |
| finitura superficiale | Opaco                                   |
| Materiale             | Acciaio inox<br>Materiale termoplastico |
| Trattamento           | Non trattato                            |

##### Serie

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| Altezza                     | 71 mm |
| Larghezza                   | 71 mm |
| Profondità                  | 45 mm |
| Numero di unità             | 1     |
| Profondità di installazione | 32 mm |

##### Connessione

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| Tipo di connettore | Connettore/morsetto |
|--------------------|---------------------|

##### Installazione, montaggio

|              |                     |
|--------------|---------------------|
| Montaggio su | Montaggio a incasso |
|--------------|---------------------|

##### Connettività

|                                 |                                        |
|---------------------------------|----------------------------------------|
| Tipo di connessione             | Raccordo a innesto                     |
| Tipo di montaggio/installazione | Fissaggio a vite<br>Montaggio a uncino |
| Tipo di connettore/spina USB    | AA                                     |

##### Equipaggiamento

|                                    |                         |
|------------------------------------|-------------------------|
| Tipo di connettore/spina presa     | Schuko P30 / Universale |
| Inserto centrale ruotato           | No                      |
| Con coperchio a cerniera           | No                      |
| Con spinotto di protezione rotondo | No                      |
| Con lampada di segnalazione        | No                      |
| Con serratura                      | No                      |

##### Accessori

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Con campo per l'etichetta | No |
|---------------------------|----|

##### Numero di moduli

|                  |   |
|------------------|---|
| Numero di moduli | 1 |
|------------------|---|

### Protezione

|                                          |      |
|------------------------------------------|------|
| Con protezione dal contatto incrementata | Si   |
| Resistenza agli urti IK                  | IK02 |
| Classe di protezione dall'ingresso (IP)  | IP20 |

### Funzioni

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| Con illuminazione di orientamento | No |
| Con illuminazione funzionale      | No |

### Testo

|                     |                                                                                      |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Stampa              | Senza stampa                                                                         |
| Fusibile            | Resistente ai cortocircuiti e protetto contro i sovraccarichi (fusibile elettronico) |
| Custodia            | Piastra centrale                                                                     |
| Connettori a jack   | Con 2 prese USB tipo A                                                               |
| Tipo di connessione | Con morsetto a molla                                                                 |

### Sostenibilità

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Conformità REACH - SVHC free | Si |
| Conformità ROHS              | Si |