



48037003

Β.ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΜΕ 2xUSB K.5 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Τάση

Όνομαστική τάση 250 V

Ηλεκτρικό ρεύμα

Ρεύμα εξόδου 2400 mA

Όνομαστικό ρεύμα 16 A

Τάση

Τάση εξόδου 4,75 - 5,25 V

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας 5 - 35 °C

Συχνότητα

Συχνότητα 50 - 50 Hz

Ισχύς

Ισχύς εξόδου 12 W

Κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση αναμονής 0,05 W

Υλικά

Χρώμα Αλουμίνιο

Κωδικός RAL 9006

Φινίρισμα επιφάνειας Ματ

Υλικό Θερμοπλαστικό

Μεταχείριση Ακατέργαστο

Διαστάσεις

Ύψος 71 mm

Πλάτος 71 mm

Βάθος 45 mm

Αριθμός μονάδων 1

Ενσωματωμένο βάθος 32 mm

Σύνδεση

Τύπος σύνδεσης Ακροδέκτης plug-in

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τοποθέτηση Χωνευτή τοποθέτηση

Συνδεσιμότητα

Είδος σύνδεσης plug-in σύνδεσης

Τρόπος στήριξης Στερέωση με βίδες
Τοποθέτηση με νύχια

Τύπος σύνδεσης USB AA

Εξοπλισμός

Πρίζα τύπου συνδέσμου/βύσματος SCHUKO

Περιστρεφόμενο κεντρικό κλειδίωμα Όχι

Με καπάκι Όχι

Με στρογγυλό προστατευτικό ακροδέκτη γείωσης Όχι

Με LED σηματοδότησης Όχι

με κλειδαριά Όχι

Παρελκόμενα

Πλακίδια με θέση επιγραφής Όχι

Χωρητικότητα

Αριθμός στοιχείων 1

Ασφάλεια

Με επαφές ασφαλείας	Ναι
Αντοχή σε κρούση IK	IK02
Κατηγορία προστασίας (IP)	IP20

Λειτουργίες

Με φωτισμό προσανατολισμού	Όχι
Φωτιζόμενο	Όχι

Αναγνωριστικό (ID)

Με αποτύπωμα	Όχι
--------------	-----

Κείμενο

Ασφάλεια	Με ασφάλεια έναντι υπερφόρτισης και βραχυκυκλώματος (ηλεκτρονική ασφάλεια)
Κάλυμμα	Κεντρική πλάκα καλύμματος
Βύσματα, θύρες	Με 2 θύρες USB τύπου A
Είδος σύνδεσης	Με plug-in ακροδέκτες

Βιωσιμότητα

Σύμφωνο με REACH - Χωρίς SVHC	Ναι
Συμμόρφωση RoHS	Ναι