



WXP0222

Okvir, plastični, 2-struki, vertikalni, gallery, 57mm, crna

#### Tehničke karakteristike

##### Kapacitet

Broj:	2
Broj modula	4

##### Materijali

Boja	Jet crna
RAL kod	9005
Obrada površine	Mat
Materijal	Polikarbonat (PC)
Obrada	Lakirano

##### Dimenzije

Visina	145 mm
Širina	92 mm
Dubina	9,30 mm

##### Pribor

Ima polje za označavanje	Ne
--------------------------	----

##### Instalacija, montaža

Položaj za montažu/spajanje	Uspravno/Vertikalno
-----------------------------	---------------------

##### Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa	IP21
Otpornost na udarce IK	IK05

##### Uvjeti korištenja

Radna temperatura	-10 - 35 °C
-------------------	-------------

##### Održivost

REACH-bez SVHC	Da
Usklađeno sa RoHS	Da