



HIB463M

Commutateur motorisé 4P 1600A

Caractéristiques techniques

Tension

Tension assignée d'emploi Ue 380 - 415 V

Courant électrique

Courant assigné nominal 1600 A

Courant court-circuit avec fusible gl-gG 100 kA

Puissance

Puissance d'emploi à 400 V AC AC1 1053000 W

Architecture

Nombre de pôles 4

Type de boîtier Produit complet

Compatibilité

Compatible avec montage Rail DIN Non

Utilisable pour les tableaux de distribution Oui

Installation, montage

Montage sur Platine de fixation