



HIB463M

Preklopna sklopka na motorni pogon, 4P 1600A

Tehničke karakteristike

Napon

Nazivni radni napon U_e 380 - 415 V

Električna struja

Nazivna struja 1600 A

Nazivna uvjetna struja kratkog spoja Icc sa gI-gG osiguračima 100 kA

Snaga

Nazivna radna snaga pri 400 V AC AC1 1053000 W

Arhitektura

Broj polova 4

Vrsta konstrukcije uređaja Fiksirano

Kompatibilnost

Prikladno za DIN šinu Ne

Prikladno za distributivni ormar Da

Instalacija, montaža

Montiranje na Montažna ploča