



HIB463M

#### Technické vlastnosti

##### Napětí

Provozní napětí AC	380 - 415 V
--------------------	-------------

##### Elektrický proud

Jmenovitý proud	1600 A
-----------------	--------

Jmenovitý podmíněný zkratový proud Icc s pojistkami gl-gG	100 kA
---	--------

##### Výkon

Jmenovitý provozní výkon při 400 V AC1	1053000 W
--	-----------

##### Architektura

Počet pólů	4
------------	---

Typ konstrukce zařízení	Kompletní přístroj v krytu
-------------------------	----------------------------

##### Přenos

Vhodné pro lišty DIN	Ne
----------------------	----

Vhodné pro rozvaděče	Ano
----------------------	-----

##### Instalace, montáž

Montáž	Montážní deska
--------	----------------