



HIB463M

Technické vlastnosti

Napětí

Provozní napětí AC	380 - 415 V
--------------------	-------------

Elektrický proud

Jmenovitý proud	1600 A
Jmenovitý podmíněný zkratový proud Icc s pojistkami gl-gG	100 kA

Výkon

Jmenovitý provozní výkon při 400 V AC1	1053000 W
--	-----------

Architektura

Počet pólů	4
Typ konstrukce zařízení	Kompletní přístroj v krytu

Přenos

Vhodné pro lišty DIN	Ne
Vhodné pro rozvaděče	Ano

Instalace, montáž

Montáž	Montážní deska
--------	----------------