



HIB463M

## Технічні характеристики

### Напруга

Номінальна робоча напруга змінного струму	380 - 415 V
---	-------------

### Електричний струм

Номінальний струм	1600 A
-------------------	--------

Номінальний умовний короткозамикальний струм I <sub>cs</sub> з плавкими запобіжниками типу gL-gG	100 kA
--	--------

### Потужність

Номінальна робоча потужність за 400 В AC AC1	1053000 W
--	-----------

### Архітектура

Кількість полюсів	4
-------------------	---

Тип конструкції пристрою	Фіксований вбудований
--------------------------	-----------------------

### Сумісність

Підходить для рейки DIN	Ні
-------------------------	----

Підходить для розподільчого щита	Так
----------------------------------	-----

### Установлення, монтаж

Монтаж на	Монтажна панель
-----------	-----------------