




HIB463M

### Технічні характеристики

#### Напруга

|                                           |             |
|-------------------------------------------|-------------|
| Номінальна робоча напруга змінного струму | 380 - 415 V |
|-------------------------------------------|-------------|

#### Електричний струм

|                                                                                                  |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Номінальний струм                                                                                | 1600 A |
| Номінальний умовний короткозамикальний струм I <sub>cs</sub> з плавкими запобіжниками типу gL-gG | 100 kA |

#### Потужність

|                                              |           |
|----------------------------------------------|-----------|
| Номінальна робоча потужність за 400 В AC AC1 | 1053000 W |
|----------------------------------------------|-----------|

#### Архітектура

|                   |   |
|-------------------|---|
| Кількість полюсів | 4 |
|-------------------|---|