



WXP0208

Okvir, plastični, 8M, gallery, 71mm, crna

#### Tehničke karakteristike

##### Kapacitet

Broj:	1
Broj modula	8

##### Materijali

Boja	Jet crna
RAL kod	9005
Obrada površine	Mat
Materijal	Polikarbonat (PC)
Obrada	Lakirano

##### Dimenzije

Visina	88 mm
Širina	235 mm
Dubina	9,30 mm

##### Pribor

Ima polje za označavanje	Ne
--------------------------	----

##### Instalacija, montaža

Položaj za montažu/spajanje	Vodoravno/Horizontalno
-----------------------------	------------------------

##### Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa	IP21
Otpornost na udarce IK	IK05

##### Uvjeti korištenja

Radna temperatura	-10 - 35 °C
-------------------	-------------

##### Održivost

REACH-bez SVHC	Da
Usklađeno sa RoHS	Da