



HXE011H

**Bobina di minima tensione 24V DC per interruttore h3 h1000, h1600**

**Caratteristiche tecniche**

**Potenza**

Assorbimento potenza di spunto	0,70 VA
--------------------------------	---------

**Protezione**

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP4X
---	------

**Condizioni di impiego**

Tensione di comando AC	0 - 0 V
------------------------	---------

Tensione di comando DC	24 - 24 V
------------------------	-----------

**Funzioni**

Ritardato	No
-----------	----