



dr64s4

### Caractéristiques techniques

#### Tension

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Tension nominale | 415 - 415 V |
|------------------|-------------|

#### Installation, montage

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| Adapté à un usage extérieur | Non        |
| Montage sur                 | En saillie |

#### Puissance

|                                                            |         |
|------------------------------------------------------------|---------|
| Puissance dissipée maximale par enveloppe à $\Delta T=20K$ | 37,59 W |
|------------------------------------------------------------|---------|

#### Équipement

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Nombre de rails           | 4   |
| Nombre de rangées         | 4   |
| Avec fermeture            | Non |
| Borne à conducteur neutre | Oui |

#### Capacité

|                                        |    |
|----------------------------------------|----|
| Nombre de modules                      | 64 |
| Nombre de 1/2 modules par rail bornier | 32 |

#### Fonctions

|                                      |     |
|--------------------------------------|-----|
| Interrupteur principal de protection | Non |
| Avec guide-câble                     | Oui |

#### Dimensions

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Hauteur                | 774 mm |
| Largeur                | 405 mm |
| Profondeur             | 115 mm |
| Hauteur d'encastrement | 770 mm |
| Largeur de montage     | 400 mm |

#### Couvercle, porte

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Nombre de portes              | 1 |
| Nombre de serrure de la porte | 0 |

#### Dimensions

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Profondeur de montage | 110 mm |
| Largeur en modules    | 16     |

#### Couvercle, porte

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Couvercle/porte transparent(e) | Non |
|--------------------------------|-----|

#### Raccordement

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Nombre d'entrée de câbles | 17 |
|---------------------------|----|

#### Connectivité

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Type de montage | Fixation par vis |
|-----------------|------------------|

#### Matière

|          |            |
|----------|------------|
| Matériau | Acier      |
| Code RAL | 9010       |
| Couleur  | gris blanc |

#### Équipement

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Borne de mise à la terre  | Non |
| Plaque de montage incluse | Non |

#### Sécurité

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| Classe de protection      | Classe I     |
| Résistance aux chocs IK   | IK05         |
| Classe de protection (IP) | IP40         |
| Type de verrouillage      | Sans serrure |
| Test au fil incandescent  | 960 °C       |

**Durabilité**

Conforme à la directive RoHS

Oui