



HWX703H

Motordon för automatisk fjäderspänning 100-130V DC HW1 (MO)

Tekniska egenskaper

Elektrisk ström

Märkström	2 A
-----------	-----

Spänning

Matarspänning	DC
Nominell isolationsspänning U_i	450 V
Nominell impulsskyddsspänning U_{imp}	6000 V
Styrspänning DC	100 - 130 V

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-25 - 70 °C
------------------	-------------

Hållbarhet

Halogenfri	Ja
REACH-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja