




WXP0186

Okvir, plastični, 2x3x2M, gallery, titanij

Tehničke karakteristike

Kapacitet

Broj:	6
Broj modula	12

Materijali

Boja	Titanij
RAL kod	9006
Obrada površine	Mat
Materijal	Polikarbonat (PC)
Obrada	Lakirano

Dimenzije

Visina	164 mm
Širina	235 mm
Dubina	9,30 mm
Broj jedinica horizontalno	3
Broj jedinica vertikalno	2

Pribor

Ima polje za označavanje	Ne
--------------------------	----

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa	IP21
Otpornost na udarce IK	IK05

Uvjeti korištenja

Radna temperatura	-10 - 35 °C
-------------------	-------------

Održivost

Usklađeno sa REACH	Da
Usklađeno sa RoHS	Da